

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 18X200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 18X200
GTIN	4020772070908
Klasa artykułu	35A

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 30 mm

szerokość: 50 mm

do śrub mocujących: M16; M18

**Opis techniczny**

długość całkowita	200 mm
do śrub mocujących	M16; M18
wysokość	30 mm
szerokość	50 mm
szerokość rowka	18 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN