

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka x dł. całk.: 26X200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 26X200
GTIN	4020772070588
Klasa artykułu	35A

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.  
wysokość: 40 mm  
szerokość: 66 mm  
do śrub mocujących: M24

**Opis techniczny**

wysokość	40 mm
szerokość	66 mm
do śrub mocujących	M24
długość całkowita	200 mm
szerokość rowka	26 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B