

**Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370810 22
GTIN	4020772073282
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

**Zastosowanie:**

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

**Materiał:**

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

**w dostawie::**

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

**wskazówka:**

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 16 - 75 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 2220160

długość L: 200 mm

szerokość B: 60 mm

wysokość H: 40 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 135 mm

**Opis techniczny**

odległość e od wierzchołka do końca rowka	135 mm
szerokość rowka a	22 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220160
wysokość mocowania h	16 - 75 mm
długość L	200 mm
wysokość H	40 mm
szerokość B	60 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe