

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 11X100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
wysokość: 20 mm
szerokość: 31 mm
do śrub mocujących: M10

Opis techniczny

wysokość	20 mm
szerokość	31 mm
szerokość rowka	11 mm
do śrub mocujących	M10
długość całkowita	100 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B