

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 26X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 26X250
GTIN	4020772070595
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
wysokość: 40 mm
szerokość: 66 mm
do śrub mocujących: M24

Opis techniczny

do śrub mocujących	M24
długość całkowita	250 mm
wysokość	40 mm
szerokość rowka	26 mm
szerokość	66 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B