

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 26X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 70 mm

do śrub mocujących: M24

Opis techniczny

szerokość	70 mm
szerokość rowka	26 mm
wysokość	40 mm
długość całkowita	250 mm
do śrub mocujących	M24
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN