

HÖRGER & GÄSSLER

Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na podstawie, wysięg: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	440790 300
GTIN	4260180710014
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekami oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. **Ramiona przegubowe** na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°. **Gniazdo do mocowania** czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o \varnothing 8 mm lub z pryzmą mocującą. **podstawa magnetyczna** ze stopą pryzmową, mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

dodatkowo z czułym, **hydraulicznym układem precyzyjnej regulacji** na stopie magnetycznej, do zastosowań **wymagających wysokiej dokładności**.

wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy **otwartych zaciskach** mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po **zaciśnięciu** możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.

Opis techniczny

szerokość stopy magnetycznej	50 mm
wysięg	300 mm
gwint przyłączeniowy	Gwint zewnętrzny M8
długość stopy magnetycznej	60 mm
wysokość stopy magnetycznej	55 mm
siła przyczepności	800 N
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku
Rodzaj produktu	Statyw pomiarowy

Akcesoria

Wkręt zaciskowy M3 do uchwytych czujników zegarowych	440858
Podstawy statywów Typ 1	440868 1
Uchwyt czujnika zegarowego	440860
Tłok zapasowy Typ 4	440830 4
Pokrętła gwiazdzone Typ 4	440850 4
Śruba regulacyjna M4x0,35 do uchwytych czujników zegarowych	440859