

HOLEX®**Ramiona przegubowe 3D, typ: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442114 120
GTIN	4045197551214
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L_1 : 56 mm

długość ramienia przegubowego L_2 : 51 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M5

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

Opis techniczny

długość ramienia przegubowego L_2	51 mm
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M5
długość ramienia przegubowego L_1	56 mm
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6

Aksesoria

Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ H	442100 H
Podstawy statywu typ S	442140 S
Podstawy statywu typ S	442120 S