

**HOLEX®****Ramiona przegubowe 3D, typ: 290****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442114 290
GTIN	4045197551238
Klasa artykułu	42D

**Opis****Wykonanie:**

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętkła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L<sub>1</sub>: 149 mm

długość ramienia przegubowego L<sub>2</sub>: 129 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M8

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

**Opis techniczny**

Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M8
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
długość ramienia przegubowego L <sub>1</sub>	149 mm
długość ramienia przegubowego L <sub>2</sub>	129 mm

**Akcesoria**

Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyty typ H	442100 H
Podstawy statywu typ 0	442140 0
Podstawy statywu typ 1	442140 1
Podstawy statywu typ V	442120 V
Podstawy statywu typ K3	442120 K3
Podstawy statywu typ 0	442120 0
Podstawy statywu typ 1	442120 1