



## Suwmiarki cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 650 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	417700 650
GTIN	2050001670847
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi. wyjście danych RS232C, stopień ochrony IP65.

#### w dostawie::

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032. Wymienne końcówki pomiarowe z kulką o  $\varnothing$  3 mm i tulejką zaciskową z gwintem wewnętrznym M 2,5.

#### Wyp. dodatkowe:

W wielk. 400-650 - można stosować wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900-4910 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498948.

#### wskazówka:

Inne części pomiarowe na zapytanie.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: A1

zakres pomiarów zewnętrznych: 0 - 570 mm

zakres pomiarów wewnętrznych: 42 - 650 mm

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 103 mm

$\varnothing$  końcówek pomiarowych kulistych: 3 mm

## Opis techniczny

Kalibracja	A1
zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 570 mm
stopień ochrony IP	IP 65
Ø końcówek pomiarowych kulistych	3 mm
zakres pomiarowy	0 - 650 mm
długość szczęk	103 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	42 - 650 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

## Akcesoria

Trzpień z HM typ 18/3	434910 18/3
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Trzpień stalowy typ 18/3	434900 18/3
Trzpień stalowy typ 11/20	434900 11/20
Trzpień stalowy typ 14	434900 14
Trzpień stalowy typ 11/35	434900 11/35
Trzpień stalowy typ 15	434900 15
Trzpień stalowy typ 11	434900 11
Trzpień stalowy typ 14/15	434900 14/15
Trzpień stalowy typ 11/30	434900 11/30
Trzpień stalowy typ 16	434900 16
Trzpień stalowy typ 11/15	434900 11/15
Trzpień stalowy typ 20	434900 20
Trzpień stalowy typ 11/25	434900 11/25
Trzpień stalowy typ 10	434900 10
Trzpień stalowy typ 18/6	434900 18/6
Trzpień stalowy typ 13	434900 13
Trzpień stalowy typ 14/20	434900 14/20
Trzpień stalowy typ 28	434900 28
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Trzpień stalowy typ 17	434900 17
Trzpień stalowy typ 18/5	434900 18/5
Trzpień stalowy typ 18/2	434900 18/2
Trzpień stalowy typ 30/10	434900 30/10
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Trzpień stalowy typ 2	434900 2
Trzpień stalowy typ 24	434900 24

Trzpienie stalowe typ 14/30	434900 14/30
Trzpienie stalowe typ 14/40	434900 14/40
Trzpienie stalowe typ 18/4	434900 18/4
Trzpienie stalowe typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie stalowe typ 39	434900 39
Trzpienie stalowe typ 18/1	434900 18/1
Trzpienie stalowe typ 29/20	434900 29/20
Trzpienie stalowe typ 12	434900 12
Wyposażenie suwmiarek typ TAST	417701 TAST
Wyposażenie suwmiarek typ BUCHSE	417701 BUCHSE