

Mahr**Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415320 500
GTIN	4059192002923
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
długość szczęk	150 mm
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm/cal
odczyt	0,0005 cal

odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	021010 500
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	021000 500

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
	498940 R2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ R2
