

Mitutoyo**Suwmiarki cyfrowe IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415354 200
GTIN	4946368727103
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 60 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

długość szczęk	60 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 200 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357