



Ramiona przegubowe 3D, typ: 120



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442110 120
GTIN	7290005397042
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętkła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L_1 : 56 mm

długość ramienia przegubowego L_2 : 51 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M5

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

Opis techniczny

długość ramienia przegubowego L_2	51 mm
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
długość ramienia przegubowego L_1	56 mm
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M5

Akcesoria

Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA
Pokrętło zapasowe do ramion przegubowych 3D typ 240	442112 240
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyty typ QR	442100 QR
Podstawy statywu typ S	442120 S