

Mitutoyo**Suwmiarki cyfrowe IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415354 300
GTIN	4946368585352
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
długość szczęk	90 mm

odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,05 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2	497085 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D1	497085 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D2	497085 D2