

Mahr**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, o lekkiej konstrukcji, zakres pomiarowy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415510 1000
GTIN	2050001060242
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki cyfrowe warsztatowe o lekkiej konstrukcji. Duży wyświetlacz cyfrowy. Ze szczękami do pomiarów wewnętrznych i pryzmatyczną prowadnicą. Szczęki pomiarowe oraz macki nierdzewne, hartowane i szlifowane. Łatwy, precyzyjny przesuw dzięki prowadnicy pryzmatycznej. Prowadnica szynowa i suwak aluminiowe, 50% lżejsze od tradycyjnych. Odporne na zużycie i zarysowania dzięki eloksalowanej warstwie powierzchniowej o twardości 1100 HV (zbliżonej do ceramiki).

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opis techniczny

Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
długość szczęk	150 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
masa	1,75 kg
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm

granica błędu	0,08 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
-------------------------------------------------------	---------------