



## Ramiona przegubowe 3D, typ: 600



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	442110 600
GTIN	7290005395215
Klasa artykułu	46G

### Opis

#### Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętkła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L<sub>1</sub>: 287 mm

długość ramienia przegubowego L<sub>2</sub>: 223 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M10×1,25

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

### Opis techniczny

Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M10×1,25
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
długość ramienia przegubowego L <sub>1</sub>	287 mm
długość ramienia przegubowego L <sub>2</sub>	223 mm

### Akcesoria

Pokrętkło zapasowe do ramion przegubowych 3D typ 600	442112 600
--	------------

Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM