

Mahr**Suwmiarki cyfrowe MarCal bez macek pomiarowych, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415322 300
GTIN	4059192002916
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Bezpośredni odczyt na wyświetlaczu cyfrowym o wyraźnych cyfrach. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

przełączalny odczyt: mm/cal

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
------------------	------------

długość szczęk	90 mm
Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
przełączalny odczyt	mm/cale
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2