

HOLEX®**Suwmiarki 5-punktowe, kąt pryzmatyczny 108°, Ø zakresu pomiarowego:
2-40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Klasa artykułu	42A

Opis**Zastosowanie:**

Do pomiaru narzędzi 3- albo 5-ostrzowych.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: Etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/1000 cal

granica błęd: 0,05 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	2 - 40 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/1000 cal
podziałka	1/20 mm
odczyt	0,05 mm
granica błęd	0,05 mm

norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Etui

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940