



Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 500 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 415528 500 |
| GTIN | 4045197492500 |
| Klasa artykułu | 42A |

Opis

Wykonanie:

Czytelny cyfrowy wyświetlacz. Optymalne prowadzenie- i właściwości ślizgowe dzięki **podwójnej prowadnicy pryzmatycznej**. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Lewa szczeka pomiarowa przesuwana.

w dostawie::

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej. Do wielk. 1000 z etui z tworzywa sztucznego, od wielk.

1500 - sztywne opakowanie transportowe.

1 bateria nr 081560, wielk. LR44.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

masa: 0,6 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------|
| długość szczęk | 90 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 500 mm |
| Kalibracja | A1 |
| Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm |
| masa | 0,6 kg |

| | |
|---|-----------------------|
| odczyt | 0,01 mm |
| granica błędu | 0,05 mm |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR44 |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| norma | Norma zakładowa |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| wszystkie części | hartowane |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm | 011030 500 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm | 011050 500 |
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm | 021000 500 |
| Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm | 021010 500 |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44 | 081560 LR44 |
|---|-------------|