

**HOLEX®****Suwmiarki do rowków, zakres pomiarowy: 10-160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Klasa artykułu	42A

**Opis****Zastosowanie:**

Do pomiaru wewnętrznych wymiarów rowków.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,1 mm

długość szczęk L: 25 mm

odsadzenie końcówki A: 1,1 mm

odsadzenie końcówki B: 3 mm

**Opis techniczny**

odsadzenie końcówki B	3 mm
długość szczęk L	25 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
odsadzenie końcówki A	1,1 mm
zakres pomiarowy	10 - 160 mm
odczyt	0,05 mm

granica błędu	0,1 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200