

HOLEX®**Suwmiarki do rowków, zakres pomiarowy: 26-200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Klasa artykułu	42A

Opis**Zastosowanie:**

Do pomiaru wewnętrznych wymiarów rowków.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,1 mm

długość szczęk L: 60 mm

odsadzenie końcówki A: 3 mm

odsadzenie końcówki B: 7 mm

Opis techniczny

długość szczęk L	60 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	26 - 200 mm
podziałka	1/20 mm
odsadzenie końcówki A	3 mm
odsadzenie końcówki B	7 mm
odczyt	0,05 mm

granica błędu	0,1 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200