


**HOLEX****Suwmiarka cyfrowa warsztatowa z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415611 300
GTIN	4045197301444
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. **Solidna obudowa metalowa.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. LR44.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
długość szczęk	90 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,04 mm

norma	ISO 13385
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300

## Akcesoria

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44