

**Masywne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 1250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374400 1250
GTIN	4020772072667
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

- wrzeczono ze stali ulepszonej cieplnie; korpus z lakierowanej stali ulepszonej cieplnie;
- wrzeczono z gwintem trapezowym.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

najniższa wysokość podpory: 710 mm

rozstaw osi rowków: 150 mm

wymiar pod klucz głowicy: 65 mm

nośność: 40 kN

długość podstawy: 220 mm

szerokość podstawy: 190 mm

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	1250 mm
rozstaw osi rowków	150 mm
wymiar pod klucz głowicy	65 mm

najniższa wysokość podpory	710 mm
szerokość rowka	26 mm
nośność	40 kN
długość podstawy	220 mm
szerokość podstawy	190 mm
typ	6435S