



Pilnikarka taśmowa BF10-280E zestaw startowy, Typ: 72280551



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wydajna pilnikarka taśmowa z **bogatym zestawem startowym**.

Nadaje się do wszystkich ważnych zastosowań, w zakresie obróbki narożników, krawędzi, rur i kształtowników.

- **bardzo duża wydajność szlifowania na małej przestrzeni**
- **zawsze optymalna prędkość obrotowa dla opasek ściernych, włókninowych i polerskich dzięki regulacji prędkości obrotowej**
- **maksymalna głębokość obróbki 165 mm**
- **szerokość opasek od 3 do 20 mm**
- **bezpieczne prowadzenie taśmy również w przypadku bardzo wąskich opasek.**

w dostawie::

1 pilnikarka taśmowa BF10-280E w walizce z tworzywa sztucznego, 3 ramiona szlifierskie, po 10 opasek ściernych 3, 6 i 20 mm (ziarno 120) i 5 opasek włókninowych 6 mm (ziarnistość średnia).

wskazówka:

Metalowa rolka kontaktowa dostarczana na zamówienie.

Opis techniczny

pobór mocy	800 W
masa	2,1 kg

oznaczenie producenta	BF 10-280E
długość linki	520 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
Opakowanie	Walizka transportowa
zakres prędkości obrotowej	10000 - 28000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość taśmy	3 mm
szerokość taśmy	6 mm
szerokość taśmy	20 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe