

**Podpórki śrubowe z podstawą aluminiową, najwyższa wysokość podpory: 80mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	373550 80
GTIN	4020772075811
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.
Magnes trwały umieszczony w podstawie podpórki umożliwia dokładne i łatwe pozycjonowanie w przypadku **mocowania w pozycji pionowej**.

wskazówka:

Z otworem centrującym o $\varnothing$ 12 mm do nakładek nr 375000-375010.

Opis techniczny

do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
nośność	30 kN
$\varnothing$ główki	50 mm
$\varnothing$ części dolnej	50 mm
najwyższa wysokość podpory	80 mm
najniższa wysokość podpory	60 mm

Karta danych

typ	6400
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe