



Precyzyjne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 75 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	374480 75
GTIN	4020772086503
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- precyzyjna regulacja za pomocą drobnozwojnego gwintu M30×1,5; stała wkładka ślizgowa zapobiega obracaniu się i przesuwaniu detalu podczas pozycjonowania;
- w otworze centrującym można umieszczać załączone kołki walcowe o \varnothing 12×50 mm oraz \varnothing 12×80 mm, zwiększając wysokość podpórki o 30 lub 60 mm;
- założenie płytki centrującej nr 375030 pod podpórkę umożliwia łączenie z innymi podpórkami do wysokości ok. 1370 mm.

wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o \varnothing mm 12 do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 55 mm

wymiar pod klucz głowicy: 46 mm

\varnothing części dolnej: 50 mm

nośność: 30 kN

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	75 mm
----------------------------	-------

wymiar pod klucz głowicy	46 mm
nośność	30 kN
najniższa wysokość podpory	55 mm
Ø części dolnej	50 mm
typ	6415