


**Dociski boczne Bulle, para, z wyposażeniem, szerokość rowka a: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375110 22
GTIN	4020772073015
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Płaska konstrukcja bez wystających śrub mocujących. Docisk działa pod dowolnym kątem do płaszczyzny rowka teowego. W trakcie dociągania śruby bocznej mocowany element dociskany jest pewnie do powierzchni stołu maszyny.

**Zastosowanie:**

**Do bocznego dociskania cienkich płyt** bezpośrednio do powierzchni stołu obrabiarki.

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

**w dostawie::**

Wraz z 2 śrubami mocującymi 10.9 wg DIN 912, teowymi wpustami przesuwными i kluczem trzpieniowym 6-kątnym ISO 2936 C.

**wskazówka:**

Dostarczane tylko parami!

długość: 140 mm

szerokość: 78 mm

wysokość: 30 mm

do śrub mocujących: M20

**Opis techniczny**

do śrub mocujących	M20
szerokość	78 mm

szerokość rowka a	22 mm
długość	140 mm
wysokość	30 mm
typ	6490