



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 50
GTIN	4020772072391
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 38 mm

\varnothing główki: 31 mm

\varnothing części dolnej: 31 mm

do łap o szerokości rowków: 6,6 - 14 mm

nośność: 25 kN

Opis techniczny

\varnothing części dolnej	31 mm
najniższa wysokość podpory	38 mm
\varnothing główki	31 mm
do łap o szerokości rowków	6,6 - 14 mm

nośność	25 kN
najwyższa wysokość podpory	50 mm
typ	6400