



Podstawy statywu z precyzyjną regulacją, typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442125 0
GTIN	7290005399909
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętko obrotowe.

Pasuje do :

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.

wersja: magnes włączany

gwint przyłączeniowy: M8

usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku

siła przyczepności: 800 N

długość: 60 mm

szerokość: 50 mm

Opis techniczny

długość	60 mm
gwint przyłączeniowy	M8

wersja	magnes włączany
wysokość	55 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku
siła przyczepności	800 N
szerokość	50 mm

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 240	442114 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442114 290
Ramiona przegubowe 3D typ 240	442110 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442110 290
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA