

**Precyzyjne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 115mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374480 115
GTIN	4020772086510
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

- Precyzyjna regulacja dzięki gwintowi drobnozwojnemu M 30×1,5. Stała wkładka ślizgowa zapobiega obracaniu i przesuwaniu się obrabianego detalu podczas ustawiania.
- W otworze centrującym można umieścić dostarczone kołki cylindryczne o Ø 12×50 mm i Ø 12×80 mm, dzięki czemu wysokość zwiększa się o 30 lub 60 mm.
- Jeżeli płyta centrująca nr 375030 jest umieszczona pod precyzyjną podpórką śrubową, to w połączeniu z innymi podpórkami śrubowymi możliwa jest wysokość podpory do ok. 1370 mm.

wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o Ø mm 12 do nakładek nr 375000 - 375030.

Opis techniczny

Ø części dolnej	50 mm
najniższa wysokość podpory	75 mm
najwyższa wysokość podpory	115 mm

nośność	30 kN
wymiar pod klucz głowicy	46 mm
typ	6415
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe