

**Podpórki śrubowe Atlas, najwyższa wysokość podpory: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374000 140
GTIN	4020772072551
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

- wrzeciono ze stali ulepszonej cieplnie; korpus z żeliwa szarego;
- wrzeciono z gwintem trapezowym.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

najniższa wysokość podpory: 100 mm

wymiar pod klucz głowicy: 46 mm

szerokość rowka: 18 mm

nośność: 60 kN

Opis techniczny

najniższa wysokość podpory	100 mm
wymiar pod klucz głowicy	46 mm
szerokość rowka	18 mm
najwyższa wysokość podpory	140 mm
nośność	60 kN

typ

6430S