

**Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 52 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	373500 52
GTIN	4020772072384
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 42 mm

\varnothing główki: 50 mm

\varnothing części dolnej: 50 mm

do łap o szerokości rowków: 14 - 22 mm

nośność: 100 kN

Opis techniczny

\varnothing główki	50 mm
do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
nośność	100 kN
najniższa wysokość podpory	42 mm

najwyższa wysokość podpory	52 mm
Ø części dolnej	50 mm
typ	6400