

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2 mm
promień naroża	0,2 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia