

**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Klasa artykułu	21G

## Opis

CC.T 060204 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia