



## Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne, Typ: 1212125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375300 1212125
GTIN	4020772080877
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**komplet**, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

### Opis techniczny

długość gwintu b	75 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	11,7 mm
szerokość nakrętki e	18 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
wysokość k	7 mm
gwint G	M12
długość L	125 mm
typ	787

Rodzaj produktu

Śruba do rowków