

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia