

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260158 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817211 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

CC.T 120404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| Łamacz wiórów | VM |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 260 m/min |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|---|--|
| Warunki skrawania | ciągły |
| Gatunek | HB7120-1 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120404 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |