

HOLEX®**Podstawy statywu, typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442140 0
GTIN	4045197367365
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętko obrotowe.

Pasuje do :

ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.
wersja: magnes włączany
gwint przyłączeniowy: M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku
siła przyczepności: 800 N
długość: 60 mm
szerokość: 50 mm

Opis techniczny

usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku
wysokość	55 mm
szerokość	50 mm

wersja	magnes włączany
siła przyczepności	800 N
gwint przyłączeniowy	M8
długość	60 mm

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 240	442114 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442114 290
Ramiona przegubowe 3D typ 240	442110 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442110 290
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA