

**Dociski boczne, szerokość rowka a: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375115 16
GTIN	4020772374167
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

**Zastosowanie:**

**Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów** w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

**Opis techniczny**

wysokość maksymalna $h_2$	25 mm
wysokość minimalna $h_1$	16 mm
siła mocowania $F_1$ pozioma	15 kN
gwint G	M12
wysokość pośrednia $H_1$	16 mm
siła mocowania $F_2$ pionowa	7,5 kN
szerokość rowka a	16 mm
długość L	110 mm

szerokość B	44 mm
typ	6496
Rodzaj produktu	Imadło dociskające