



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 100
GTIN	4020772072414
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 70 mm

\varnothing główki: 50 mm

\varnothing części dolnej: 50 mm

do łap o szerokości rowków: 14 - 22 mm

nośność: 100 kN

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	100 mm
do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
\varnothing części dolnej	50 mm

Ø główki	50 mm
nośność	100 kN
najniższa wysokość podpory	70 mm
typ	6400