

**Dociski boczne, szerokość rowka a: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375115 18
GTIN	4020772374174
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

**Zastosowanie:**

**Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów** w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

**Opis techniczny**

gwint G	M16
siła mocowania $F_2$ pionowa	12,5 kN
siła mocowania $F_1$ pozioma	25 kN
wysokość minimalna $h_1$	19 mm
wysokość maksymalna $h_2$	30 mm
wysokość pośrednia $H_1$	19 mm
szerokość rowka a	18 mm
długość L	130 mm

szerokość B	56 mm
typ	6496
Rodzaj produktu	Imadło dociskające