



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 140 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 140
GTIN	4020772072421
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 100 mm

\varnothing główki: 68 mm

\varnothing części dolnej: 68 mm

do łap o szerokości rowków: 20 - 40 mm

nośność: 120 kN

Opis techniczny

nośność	120 kN
\varnothing części dolnej	68 mm
do łap o szerokości rowków	20 - 40 mm

najwyższa wysokość podpory	140 mm
Ø główki	68 mm
najniższa wysokość podpory	100 mm
typ	6400