

**Podpórki śrubowe Atlas, najwyższa wysokość podpory: 550 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374000 550
GTIN	4020772072582
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

- wrzeciono ze stali ulepszonej cieplnie; korpus z żeliwa szarego;
- wrzeciono z gwintem trapezowym.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

najniższa wysokość podpory: 320 mm

wymiar pod klucz głowicy: 46 mm

szerokość rowka: 22 mm

nośność: 25 kN

Opis techniczny

nośność	25 kN
wymiar pod klucz głowicy	46 mm
najwyższa wysokość podpory	550 mm
najniższa wysokość podpory	320 mm
szerokość rowka	22 mm

typ

6430S