

HOLEX®**Podstawy statywu, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442140 2
GTIN	4045197367389
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętko obrotowe.

Pasuje do :

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.
wersja: magnes włączany
gwint przyłączeniowy: M10× 1,25
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: boczna
siła przyczepności: 1300 N
długość: 117 mm
szerokość: 50 mm

Opis techniczny

długość	117 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	boczna
wysokość	55 mm

wersja	magnes włączany
szerokość	50 mm
siła przyczepności	1300 N
gwint przyłączeniowy	M10× 1,25

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 600	442114 600
Ramiona przegubowe 3D typ 600	442110 600
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA