



Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne, typ: 8880



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375300 8880
GTIN	4020772080822
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

Norma:

DIN 787

w dostawie::

komplet, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 8 mm

gwint G: M8

długość L: 80 mm

długość gwintu b: 50 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 7,7 mm

szerokość nakrętki e: 13 mm

Opis techniczny

szerokość nakrętki e	13 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	7,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	8 mm
długość gwintu b	50 mm

wysokość k	6 mm
gwint G	M8
długość L	80 mm
typ	787