



## Podstawy statywu, typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	442120 2
GTIN	7290005393051
Klasa artykułu	46G

### Opis

#### Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

#### Pasuje do :

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.

wersja: magnes włączany

gwint przyłączeniowy: M10×1,25

usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku

siła przyczepności: 1300 N

długość: 120 mm

szerokość: 50 mm

### Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	M10×1,25
wersja	magnes włączany
wysokość	55 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku
siła przyczepności	1300 N

szerokość	50 mm
długość	120 mm

## Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 600	442114 600
Ramiona przegubowe 3D typ 600	442110 600
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA