



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 200
GTIN	4020772072490
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana. samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym. Wykonanie bardzo masywne, do dużych detali.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 140 mm

\varnothing główki: 80 mm

\varnothing części dolnej: 100 mm

do łap o szerokości rowków: 20 - 40 mm

nośność: 350 kN

Opis techniczny

najniższa wysokość podpory	140 mm
do łap o szerokości rowków	20 - 40 mm
\varnothing części dolnej	100 mm

nośność	350 kN
najwyższa wysokość podpory	200 mm
Ø główki	80 mm
typ	6400