


**Dociski boczne Bulle, para, z wyposażeniem, szerokość rowka a: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375110 14
GTIN	4020772072964
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Płaska konstrukcja bez wystających śrub mocujących. Docisk działa pod dowolnym kątem do płaszczyzny rowka teowego. W trakcie dociągania śruby bocznej mocowany element dociskany jest pewnie do powierzchni stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego dociskania cienkich płyt bezpośrednio do powierzchni stołu obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Wraz z 2 śrubami mocującymi 10.9 wg DIN 912, teowymi wpustami przesuwными i kluczem trzpieniowym 6-kątnym ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość: 80 mm

szerokość: 40 mm

wysokość: 20 mm

do śrub mocujących: M12

Opis techniczny

szerokość rowka a	14 mm
długość	80 mm

wysokość	20 mm
szerokość	40 mm
do śrub mocujących	M12
typ	6490