



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 210 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 210
GTIN	4020772072438
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 140 mm

\varnothing główki: 70 mm

\varnothing części dolnej: 80 mm

do łap o szerokości rowków: 20 - 40 mm

nośność: 170 kN

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	210 mm
najniższa wysokość podpory	140 mm
\varnothing główki	70 mm

Ø części dolnej	80 mm
do łap o szerokości rowków	20 - 40 mm
nośność	170 kN
typ	6400