



Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373500 300
GTIN	4020772072445
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

najniższa wysokość podpory: 190 mm

\varnothing główki: 80 mm

\varnothing części dolnej: 100 mm

do łap o szerokości rowków: 20 - 40 mm

nośność: 350 kN

Opis techniczny

najniższa wysokość podpory	190 mm
nośność	350 kN
najwyższa wysokość podpory	300 mm

Ø główki	80 mm
do łap o szerokości rowków	20 - 40 mm
Ø części dolnej	100 mm
typ	6400